

Ổ cắm nhiều lỗ KSV-32-B

Số bộ phận: 7560

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---|
| Chiều rộng định mức | 4 mm |
| Áp suất vận hành | -0.95 bar...16 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ trung bình | -10 °C...60 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 374 g |
| Kết nối tối đa | 32 |
| Cổng nối khí nén | PK-2 PK-3 PK-4 |
| Màu sắc | xám |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |