

**Ổ cắm nhiều lỗ**  
**KDVF-5**  
Số bộ phận: 7562

FESTO



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chiều rộng định mức                   | 4 mm                                                          |
| Áp suất vận hành                      | -0.95 bar...16 bar                                            |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                        |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ trung bình                   | -10 °C...60 °C                                                |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -10 °C...60 °C                                                |
| trọng lượng sản phẩm                  | 21 g                                                          |
| Kết nối tối đa                        | 5                                                             |
| Cổng nối khí nén                      | PK-2<br>PK-3<br>PK-4                                          |
| Màu sắc                               | xám                                                           |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                                                 |