

Dây điều khiển
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
Số bộ phận: 8001373

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cổng nối điện	25 chân Giắc cắm thẳng / đầu mở Sub-D / -
Lớp bảo vệ	có
Chiều dài cáp	3.2 m
Đường kính cáp	7 mm
Mức độ bảo vệ	IP40 ở trạng thái lắp
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Màu vỏ cáp	xám
nhà màu	xám