


Van tiết lưu VFFG-T-M5-12

Số bộ phận: 8025714

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng điều tiết
Kiểu gắn	bằng ren
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	45.4 l/ph
Áp suất vận hành	-0.9 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Chiều rộng định mức	1.2 mm
giá trị b	0.5
Giá trị C	0.16 l/s*bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	0.5 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít rỗng	PA