



# Tấm áp suất đọc VMPA2-VSP-QS5/16

Số bộ phận: 8029491

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                                |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Kích thước lưới                | 21 mm                                  |
| Áp suất vận hành               | -0.09 MPA...1 MPA<br>-0.9 bar...10 bar |
| Áp suất điều khiển             | 0.3 MPA...0.8 MPA<br>3 bar...8 bar     |
| Môi chất vận hành              | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp               |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C                          |
| trọng lượng sản phẩm           | 85 g                                   |
| Cổng nối khí nén 1             | QS-5/16                                |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                          |
| Vật liệu đế nguồn cấp          | PA gia cố                              |