

Cuộn điện từ VACF-B-C1-5

Số bộ phận: 8030810

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--|--------------------------------|
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Tuân theo tiêu chuẩn | IEC 61010-1 |
| Thời gian bật | 100% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây | 12 V DC: 3,4 W |
| Dao động điện áp cho phép | +/- 10 % |
| Giấy phép | c UL us - Recognized (OL) |
| Cơ quan cấp chứng chỉ | UL MH18122 |
| Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường | -20 - 50 °C |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ trung bình | -20 °C...50 °C |
| Mức độ bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 52.4 g |
| Cổng nối điện | Dạng C theo EN 175301-803 |
| Kiểu gắn | với đai ốc có khóa |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu vỏ | PA Thép |
| Vật liệu cuộn dây điện từ | Đồng Thép Nhựa nhiệt dẻo |
| Vật liệu cuộn dây | Đồng |