

**Cuộn điện từ**  
**VACF-A-A1-1A**  
Số bộ phận: 8030824

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                   | Giá trị                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vị trí lắp đặt                             | bất kỳ                                                      |
| Tuân theo tiêu chuẩn                       | IEC 61010-1                                                 |
| Thời gian bật                              | 100%                                                        |
| Lớp cách nhiệt                             | H                                                           |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây                 | 24 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 2,5 VA, nguồn giữ 1,7 VA |
| Dao động điện áp cho phép                  | +/- 10 %                                                    |
| Giấy phép                                  | c UL us - Recognized (OL)                                   |
| Phân loại hàng hải                         | xem chứng nhận                                              |
| Cơ quan cấp chứng chỉ                      | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122                              |
| Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường | -20 - 50 °C                                                 |
| Lớp chống ăn mòn KBK                       | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                      |
| Tuân thủ LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| Nhiệt độ trung bình                        | -20 °C...50 °C                                              |
| Mức độ bảo vệ                              | IP65                                                        |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh             | -20 °C...60 °C                                              |
| trọng lượng sản phẩm                       | 83.4 g                                                      |
| Cổng nối điện                              | Dạng A<br>theo EN 175301-803                                |
| Kiểu gắn                                   | với đai ốc có khóa                                          |
| Ghi chú vật liệu                           | Tuân thủ RoHS                                               |
| Vật liệu vỏ                                | PA<br>Thép                                                  |
| Vật liệu cuộn dây điện từ                  | Đồng<br>Thép<br>Nhựa nhiệt dẻo                              |
| Vật liệu cuộn dây                          | Đồng                                                        |