


Đế cuối van
VABE-S1-1RZ-G12
Số bộ phận: 8032668

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	44 mm
Chức năng khí xả	có thể điều tiết
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 5599-1
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1.6 MPA -0.9 bar...16 bar
Phù hợp với chân không	có
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...50 °C
Môi chất kiểm soát	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	410 g
Kiểu gắn	có lỗ xuyên cho vít M6
Cổng nối khí điều khiển 12/14	G1/4
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 3	G1/2
Cổng nối khí nén 5	G1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đế cuối van	Nhôm đúc áp lực