

Van một chiều
VABF-L1-10H-H2
Số bộ phận: 8047364

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước van	10 mm
Chức năng van	chức năng quay ngược có thể mở khóa
Áp suất vận hành	0.05 MPA...0.8 MPA 0.5 bar...8 bar
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	0.4 g
Kiểu gắn	xẻ rãnh
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS