

Đầu cắm nhanh
NPHS-S6-M-BC9
Số bộ phận: 8059265

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	7 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...1.2 MPA -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	966 l/ph...1700 l/ph
Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778	1047.1 l/ph...1842.8 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	17 g
Cổng nối khí nén 1	Đầu nối gai 9 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Thông tin vật liệu	Thép, mạ kẽm