


Khớp thẳng
EAMM-A-M43-90R
Số bộ phận: 8063537

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	32.9 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	14.5 kgmm²
Mô-men xoắn có thể truyền	12.5 N m
trọng lượng sản phẩm	694 g
Bộ truyền động mã giao diện	M43
Mã giao diện Động cơ trong	90R
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS