


**Khớp thẳng**  
**EAMM-A-N48-50GA**  
Số bộ phận: 8063595

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị              |
|--------------------------------|----------------------|
| Chiều dài danh nghĩa           | 43 mm                |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì               |
| Số vòng quay tối đa            | 6000 1/phút          |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L       |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C       |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %             |
| Mức độ bảo vệ                  | IP40                 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C       |
| Mô men quán tính khối lượng    | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 17 N m               |
| trọng lượng sản phẩm           | 561 g                |
| Bộ truyền động mã giao diện    | N48                  |
| Mã giao diện Động cơ trong     | 50GA                 |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS        |