


Gương phản xạ
SARA-R-Q14-M
Số bộ phận: 8084167

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...65 °C
Kiểu gắn	vặn chặt
trọng lượng sản phẩm	1.25 g
Vật liệu vỏ	PMMA
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Kết cấu phản xạ chiều rộng	Mini