


Phích cắm để che
NEAC-M-S-BD-R3SCPP
Số bộ phận: 8090740

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	34 mm
Chiều cao	22.4 mm
Chiều dài	69.2 mm
trọng lượng sản phẩm	75.4 g
Kích cỡ gói	1
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	cho RJ45 và SC-RJ
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Push-Pull
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...70 °C
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C...70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
nhà màu	màu bạc
Vật liệu vỏ	Kẽm đúc áp lực, mạ niken
Vật liệu của phốt	NBR
thử lửa	UL94 V-0