

Đồ gá thanh ray
CAFM-X4-H
Số bộ phận: 8095158

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	29 mm
Chiều cao	4,2 mm
Chiều dài	169 mm
Thiết kế	Phiên bản X4 cho ray gắn
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C...85 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
trọng lượng sản phẩm	38 g
Kiểu gắn	khớp
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm chuyển đổi	thép không gỉ hợp kim cao