

Đế điện
VAVE-K1-7-5YL1-LR
Số bộ phận: 8115100

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	7
Đặc điểm dây dẫn	Nền tảng
Chống phân cực	cho điện áp hoạt động
Chức năng bổ sung	Giảm dòng điện hãm
Hiển thị trạng thái tín hiệu	Đèn LED
Dải điện áp hoạt động DC	12 V...26 V
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
mức độ ô nhiễm	2
Danh mục quá áp	II
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Vị trí lắp đặt	bất kì
Bán kính uốn, định tuyến cáp cố định	11 mm
Bán kính uốn, định tuyến cáp có thể di chuyển	16.5 mm
trọng lượng sản phẩm	3.3 g
Cổng nối điện	2 chân Đường dây đôi đầu mở
Cấu tạo cáp	2 x 0,08 mm ²
Đường kính cáp	1.1 mm
Chiều dài cáp	0.5 m
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Kiểu gắn	có thể trì hoãn khớp
nhà màu	màu đen

Đặc tính	Giá trị
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố PC
Vật liệu vỏ cách điện	PVC