


Nắp bảo vệ
DHAS-DP-B23-25-L-N
Số bộ phận: 8116880

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
Hành trình	22 mm
Thiết kế	cho máy kẹp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin theo định nghĩa nội bộ của Festo ở mức độ nghiêm trọng F1A với các hạn chế liên quan đến việc sử dụng Cu/Zn/Ni
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	17.6 g
Kiểu gắn	có thể lắp vào rãnh từ phía trên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu nắp bảo vệ	NBR