

Cuộn điện từ
VACC-S13-18-K4-2U-NE4ME
Số bộ phận: 8118330

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	điện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị vị trí chuyển mạch	không
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	H
Giá trị đặc trưng cuộn dây	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, công suất 1,8 VA
Dao động điện áp cho phép	-15 % / +10 %
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Chống cháy nổ	Vùng 1 (CN) Vùng 21 (CN)
Cơ quan cấp chứng chỉ	GYJ23.1170X
Loại chống cháy nổ Khí	Ex eb mb IIC T6, T4 Gb
Loại chống cháy nổ Bụi	Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db
Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
trọng lượng sản phẩm	330 g
Cổng nối điện	Hộp đầu cuối, đầu vào cấp M20x1,5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS