

**Khớp góc**  
**EHAM-AK-L9-90-L9-90-MR**  
Số bộ phận: 8128215

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                         | Giá trị                   |
|----------------------------------|---------------------------|
| Kích thước                       | 90                        |
| Vị trí lắp đặt                   | bên phải                  |
| Cấu trúc xây dựng                | Thiết kế tiêu chuẩn       |
| Lớp chống ăn mòn KBK             | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS                    | VDMA24364-B2-L            |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh   | -10 °C...80 °C            |
| trọng lượng sản phẩm             | 3623 g                    |
| Kiểu gắn                         | với lỗ thông và vít       |
| Mã giao diện cơ sở               | L9-90                     |
| Cấu trúc mã giao diện            | L9-90                     |
| Ghi chú vật liệu                 | Tuân thủ RoHS             |
| Vật liệu tấm chuyển đổi          | Nhôm, anot hóa            |
| Vật liệu vít                     | Thép, mạ niken            |
| Vật liệu của các yếu tố định tâm | thép hợp kim cao          |