


Cuộn điện từ
VACS-C-R3-1L
Số bộ phận: 8135907

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	điện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân theo tiêu chuẩn	IEC 61010-1 ISO 20401
Hiển thị trạng thái tín hiệu	Đèn LED
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	H
Lớp cách điện của dây trắng men	H
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: 2,8 W
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Cơ quan cấp chứng chỉ	UL MH18122
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...50 °C
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	33 g
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	M12x1 được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	2
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Khóa vít
Kiểu gắn	với đai ốc có khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA Thép
Vật liệu cuộn dây điện từ	Đồng Thép Nhựa nhiệt dẻo
Vật liệu cuộn dây	Đồng