

Tấm chuyển đổi
EHAM-MA-E19-25-C14
Số bộ phận: 8140775

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20 25 26 32
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Bộ lắp
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	72.3 g
Kiểu gắn	với lỗ thông và vít
Mã giao diện cơ sở	E8-35
Cấu trúc mã giao diện	E8-35
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm chuyển đổi	Nhôm, anot hóa
Vật liệu vít	Thép
Vật liệu của các yếu tố định tâm	thép hợp kim cao