


**Hộp số**  
**EMGA-60-A-G12-60P**  
Số bộ phận: 8141739

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                           | Giá trị                 |
|------------------------------------|-------------------------|
| Kích thước mặt bích hộp số         | 60 mm                   |
| Động cơ kích thước mặt bích        | 60 mm                   |
| Khe hở                             | 0.3 °                   |
| Loại bánh răng                     | Bộ bánh răng góc        |
| Tỉ số truyền                       | 12:1                    |
| Tốc độ bộ truyền động tối đa       | 13000 1/phút            |
| nhiệt độ hoạt động của hộp số      | -25 °C...90 °C          |
| Tuân thủ LABS                      | VDMA24364-B2-L          |
| Mức độ bảo vệ                      | IP54                    |
| Mô-men xoắn truyền động liên tục   | 44 N m                  |
| Mô men quán tính khối lượng hộp số | 0.391 kgcm <sup>2</sup> |
| Mô men xoắn truyền động tối đa     | 70 N m                  |
| Độ hiệu quả tối đa                 | 94 %                    |
| Độ chống xoắn                      | 2 Nm/phút góc           |
| trọng lượng sản phẩm               | 1900 g                  |
| Tải trọng trục dọc trục cho phép   | 500 N                   |
| Tải trọng trục hướng tâm cho phép  | 400 N                   |
| Giao diện bánh răng bộ truyền động | 60G                     |
| Giao diện bộ truyền động/hộp số    | 60P                     |
| Ghi chú vật liệu                   | Tuân thủ RoHS           |