


Hộp số
EMGA-40-P-G12-SST-42
Số bộ phận: 8141763

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	40 mm
Động cơ kích thước mặt bích	42 mm
Khe hở	0.31 °
Loại bánh răng	Bánh răng hành tinh
Tỉ số truyền	12:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	18000 1/phút
nhiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	20 N m
Mô men quán tính khối lượng hộp số	0.026 kgcm ²
Mô men xoắn truyền động tối đa	32 N m
Độ hiệu quả tối đa	96 %
Độ chống xoắn	1 Nm/phút gốc
trọng lượng sản phẩm	450 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	40G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	42A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS