

**Đầu cắm vít**  
**NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E**  
Số bộ phận: 8151589

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -40 °C...75 °C                                                       |
| Mức độ bảo vệ                                   | IP66<br>IP68                                                         |
| Lưu ý về mức độ bảo vệ                          | IP68 ở mức 5 bar trong 30 phút                                       |
| Danh mục ATEX Khí                               | II 2G                                                                |
| Danh mục ATEX Bụi                               | II 2D                                                                |
| Loại chống cháy nổ Khí                          | Ví dụ: eb IIC Gb                                                     |
| Loại chống cháy nổ Bụi                          | Ex tb IIIC Db                                                        |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài            | -40°C ≤ Ta ≤ +75°C                                                   |
| Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu | EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (IEC-EX)                                   |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)             | theo chỉ thị chống cháy nổ của EU (ATEX)<br>theo chỉ thị RoHS của EU |
| Kích thước                                      | M20x1,5                                                              |
| Màu sắc                                         | màu đen                                                              |
| Vật liệu bộ kết nối cáp                         | PA                                                                   |
| Vật liệu cửa phốt                               | EPDM                                                                 |
| trọng lượng sản phẩm                            | 5 g                                                                  |
| Kích cỡ gói                                     | 1                                                                    |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364 Vùng III                                                   |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                        |