

Bộ kết nối cáp
NETC-M20-PBK-T14
Số bộ phận: 8151590

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...100 °C
Mức độ bảo vệ	IP66 IP68
Lưu ý về mức độ bảo vệ	IP68 ở mức 5 bar trong 30 phút
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Kích thước	M20x1,5
Đường kính cáp	4 mm...13 mm
Màu sắc	màu đen
Vật liệu bộ kết nối cáp	PA
Vật liệu của phớt	EPDM
trọng lượng sản phẩm	14 g
Kích cỡ gói	1
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS