

Đầu cắm vít
NETC-P-M20-PBK-T14
Số bộ phận: 8151591

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...100 °C
Mức độ bảo vệ	IP66 IP68
Lưu ý về mức độ bảo vệ	IP68 ở mức 5 bar trong 30 phút
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Kích thước	M20x1,5
Màu sắc	màu đen
Vật liệu bộ kết nối cáp	PA
Vật liệu của phốt	EPDM
trọng lượng sản phẩm	2 g
Kích cỡ gói	1
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS