

Ống nhựa
PUN-H-F-14X2-NT
Số bộ phận: 8153415

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	14 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	78 mm
Ø trong	9.8 mm
Bán kính uốn tối thiểu	38 mm
Lưu ý áp dụng	Ống không in nhãn TPE-U Ether dựa trên
Đặc tính ống	thích hợp cho mảng xích
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...0.6 MPA -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Lưu ý về áp suất vận hành	Nước: áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ, xem sơ đồ, tối đa 0,3 MPA ở 0 - 60 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Ôxy Nước (chất lỏng, không có đá)
Kiểm tra độ cháy vật liệu	UL94 HB
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Phù hợp với thực phẩm	xem tuyên bố về sự phù hợp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-35 °C...60 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.0911 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 14 mm
Màu sắc	tự nhiên
Độ cứng Shore	D 52 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	TPE-U(PU)