

Khớp song song
EAMM-U-60-D40-60P-61
Số bộ phận: 8164735

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	60
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	6000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	26.7 kgmm ²
mô-men xoắn truyền động không tải	0.07 N m
Mô-men xoắn có thể truyền	3 N m
trọng lượng sản phẩm	926 g
Bộ truyền động mã giao diện	D40B
Mã giao diện Động cơ trong	60P 60PA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS