


**Bộ gá cảm biến**  
**DASP-V4-8-A-R1**  
Số bộ phận: 8174843

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                           |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Kích thước                     | 8                                 |
| Thiết kế                       | cho ty ren                        |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kỳ                            |
| cho Ø pít tông                 | Ø32<br>Ø40<br>Ø50<br>Ø63          |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...120 °C                   |
| Mô men xoắn siết               | 0.6 N m...1 N m                   |
| trọng lượng sản phẩm           | 28 g                              |
| Kiểu gắn                       | mắc kẹt                           |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                     |
| Vật liệu gá                    | thép hợp kim không gỉ             |
| Vật liệu vít                   | thép hợp kim cao không gỉ         |