

Gá chuyển đổi mặt bích
DARQ-K-X1-A3-F05-R15
Số bộ phận: 8183117

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân theo tiêu chuẩn	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Cấu trúc xây dựng	Cầu lắp ráp
Vị trí kết nối cho bộ điều khiển vị trí và chỉ báo vị trí tương ứng với tiêu chuẩn	VDI/VDE 3845 cỡ AA 1 VDI/VDE 3845 cỡ AA 2 VDI/VDE 3845 cỡ AA 3
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	100 g
Kiểu gắn	trên mặt bích theo ISO 5211
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu góc gắn	PA66, độ dẫn điện
Cầu lắp ráp vật liệu	PA66, độ dẫn điện
Vật liệu đai ốc	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu đĩa	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vít	Thép không gỉ