


Vòng măng sông
ABAZ-G9-HD-20
Số bộ phận: 8183328

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	2
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-C1-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Sản phẩm tương ứng với định nghĩa sản phẩm nội bộ của Festo để sử dụng trong sản xuất pin: Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng, kẽm hoặc niken không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây.
Loại phòng sạch	Loại 6 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	7.9 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu măng xông	thép hợp kim không gỉ