

# Phần tử tách VABD-XA-12-P1

Số bộ phận: 8191736

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kích thước                            | 12                                                            |
| Tách vùng áp suất                     | Kênh 1                                                        |
| Kích cỡ gói                           | 1                                                             |
| Áp suất vận hành                      | -0.1 MPA...0.7 MPA<br>-1 bar...7 bar                          |
| Phù hợp với chân không                | có                                                            |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                        |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ bảo quản                     | -20 °C...70 °C                                                |
| trọng lượng sản phẩm                  | 0.5 g                                                         |
| Kiểu gắn                              | có thể được ép bằng tay                                       |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                                                 |
| Vật liệu của phốt                     | HNBR                                                          |
| Vật liệu vỏ                           | PA gia cố                                                     |