

Bộ giảm thanh
AMTX-P-PC12
Số bộ phận: 8191740

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	1
Áp suất vận hành	-0.1 MPA...0.7 MPA -1 bar...7 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Kiểu gắn	với kẹp giữ lại
trọng lượng sản phẩm	0.7 g
Cổng nối khí nén	Khối di chuyển 12mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giảm âm	PE