


Tấm đế xả
VABF-XA-12-M1-C
Số bộ phận: 8191741

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	1
Tương thích với	Cụm van VTUX-A-P Cụm van VTUX-A-S
Áp suất nổ	17 bar
Áp suất vận hành	-0.1 MPA...0.7 MPA -1 bar...7 bar
Phù hợp với chân không	không
Lưu lượng bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	5200 l/ph
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Mức áp suất âm thanh	95 dB(A)
Mức công suất âm thanh ở khoảng cách 1 m	106 dB(A)
trọng lượng sản phẩm	24.9 g
Kiểu gắn	khớp
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu giảm âm	PE