

Nắp che
NEAU-AK-M8
Số bộ phận: 8196625

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	10 mm
Chiều cao	11 mm
Kích thước	M8x1
Thiết kế	Nút bịt
Kiểu gắn	bắt vít
trọng lượng sản phẩm	4.8 g
Kích cỡ gói	8
Cổng nối điện	Ổ cắm
Mức độ bảo vệ	IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
nhà màu	màu đen
Vật liệu vỏ	PBT
Vị trí lắp đặt	bất kì
Độ ẩm tương đối	0 - 90 %
thử lửa	UL94 V-0
Màu sắc	màu đen