

Khớp nối
EAMD-56-56-25-23X27-U
Số bộ phận: 8196717

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	25 mm
Đường kính giá lắp 2	23 mm
Kích thước	56
Chiều dài danh nghĩa	56 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	5500 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	172 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	58 N m
trọng lượng sản phẩm	459 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS