

Nắp ngón tay kẹp HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU

Số bộ phận: 8203480

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Đường kính kẹp tối thiểu	30 mm
Đường kính kẹp tối đa	55 mm
Hành trình làm việc	0 mm...55 mm
Số lượng ngón tay kẹp	2
Thiết kế	cho máy kẹp
Cấu trúc xây dựng	vừa vặn ma sát
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	68 g
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	A 40 +5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ngón tay kẹp	VMQ (silicone), có thể phát hiện bằng máy dò kim loại