

Nắp ngón tay kẹp HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Số bộ phận: 8203482

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	100
Đường kính kẹp tối thiểu	80 mm
Đường kính kẹp tối đa	110 mm
Hành trình làm việc	30 mm...125 mm
Số lượng ngón tay kẹp	4
Thiết kế	cho máy kẹp
Cấu trúc xây dựng	vừa vận ma sắt
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	315 g
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	A 40 +5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ngón tay kẹp	VMQ (silicone), có thể phát hiện bằng máy dò kim loại