

Nắp ngón tay kẹp HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU

Số bộ phận: 8203485

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	70
Đường kính kẹp tối thiểu	55 mm
Đường kính kẹp tối đa	80 mm
Hành trình làm việc	20 mm...90 mm
Số lượng ngón tay kẹp	3
Thiết kế	cho máy kẹp
Cấu trúc xây dựng	vừa vặn ma sát
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	114 g
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	A 40 +5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ngón tay kẹp	VMQ (silicone), có thể phát hiện bằng máy dò kim loại