

Giắc hút chân không OGVM-60-S-N-G38F

Số bộ phận: 8210273

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ bù chiều cao cốc hút	6 mm
Bán kính phôi tối thiểu	70 mm
Chiều rộng định mức	8 mm
đường kính cốc hút	60 mm
Thể tích cốc hút	15 cm ³
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hình dạng giắc hút	tròn phẳng
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-60 kPa
Áp suất vận hành định mức	-0.6 bar
định mức áp suất làm việc	-8.7 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: - :]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1/A2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	120 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	99 N
trọng lượng sản phẩm	36 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giắc hút chân không	Ren trong G3/8
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	60 +/- 5
Vật liệu ngỗng vận vít	Hợp kim nhôm rèn
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giắc hút	NBR