


Bộ lọc nội tuyến
OÄFA-C-Q4-E-F

Số bộ phận: 8212637

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	4 mm
Lưu ý áp dụng	Không nên vệ sinh vỏ máy bằng dung môi phân cực (như cồn).
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Độ mịn bộ lọc	10 µm
Áp suất vận hành	-0.1 MPA...1 MPA -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin theo định nghĩa nội bộ của Festo ở mức độ nghiêm trọng F1A với các hạn chế liên quan đến việc sử dụng Cu/Zn/Ni
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	5.4 g
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Cổng nối khí nén	đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	HNBR
Vật liệu bộ lọc	PE
Vật liệu vỏ	PA