


Van an toàn ISV-M5-F1A

Số bộ phận: 8217206

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M5
Khả năng phát xung	8 MPA 8 bar
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Lưu lượng theo thể tích hút yêu cầu ở -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin với giá trị Cu/Zn/Ni giảm (F1a)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	4 g
Kiểu gắn	vặn được
Cổng nối khí nén 1	M5
Cổng nối khí nén 2	M5
Vật liệu bộ lọc	Đồng thiêu kết
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao