

Lõi lọc
OAFc-A2-Q4-E-E
Số bộ phận: 8224527

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ mịn bộ lọc	40 µm
Kích cỡ gói	5
Môi chất vận hành	Khí
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin theo định nghĩa nội bộ của Festo ở mức độ nghiêm trọng F1A với các hạn chế liên quan đến việc sử dụng Cu/Zn/Ni
trọng lượng sản phẩm	0.37 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bộ lọc	PE