


Cáp
NEYM-F- -Q9
Số bộ phận: 8242219

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	0.223 kg...6.69 kg
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...850 V
Dải điện áp hoạt động AC	0 V...630 V
Khả năng tải điện	17.8 A
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Đường kính cáp	11.5 mm
Cấu tạo cáp	$4 \times 1,5 \text{ mm}^2 + (2 \times 0,75 \text{ mm}^2) + (4 \times 0,14 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,2 \text{ mm}^2)$
Mức độ bảo vệ	IP00
Nhiệt độ môi trường xung quanh	90 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	90 °C
Nhiệt độ bảo quản	70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPE-E
Màu vỏ cáp	xám