


# Van khí nén dạng con lăn

L-3-1/4-B

Số bộ phận: 8982

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                                   | Giá trị              |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Chức năng van                                              | 3/2 đóng đơn ổn định |
| Kiểu vận hành                                              | cơ khí               |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 600 l/ph             |
| Cổng nối làm việc bằng khí nén                             | G1/4                 |
| Áp suất vận hành                                           | -0.95 bar...10 bar   |
| Cấu trúc xây dựng                                          | Đế đĩa               |
| Chiều rộng định mức                                        | 7 mm                 |
| Kiểu điều khiển                                            | trực tiếp            |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L    |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | -10 °C...60 °C       |
| Lực kích hoạt                                              | 24.5 N               |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 250 g                |
| Kiểu gắn                                                   | với lỗ xuyên         |
| Cổng nối khí nén 1                                         | G1/4                 |
| Cổng nối khí nén 2                                         | G1/4                 |
| Cổng nối khí nén 3                                         | G1/4                 |
| Vật liệu cửa phốt                                          | NBR                  |
| Vật liệu vỏ                                                | Nhôm đúc áp lực      |