


Van khí nén tay gạt **H-3-1/4-B** Số bộ phận: 8987

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 lưỡng ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	600 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	G1/4
Áp suất vận hành	-0.95 bar...10 bar
Cấu trúc xây dựng	Đế đĩa
Chiều rộng định mức	7 mm
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn kích hoạt	0.5 N m
trọng lượng sản phẩm	320 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực