


前面板安装式阀 SVS-3-1/8

订货号: 10190

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
驱动方式	机械
标准标称流量	120 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
结构特点	活塞阀座
复位类型	弹簧复位
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	先导驱动
流向	不可逆
强制动态说明	切换频率最低每周 1 次
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[-:--]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	8 N
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
气接口, 气口 3	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	POM
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	铝