


插头插座

NECU-M-B12G5-C2-PB

产品代号: 1067905

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
产品重量	48.7 g
电接口 1	直列式插座, M12x1, 5针, B 编码, 可屏蔽
插头编码	B
电接口 2	螺丝端子, 可以屏蔽
工作电压范围 DC	0 ... 125 V
工作电压范围 AC	0 ... 125 V
40°C时的可接受电流负载	4 A
电涌强度	1.5 kV
传输特性	DIN EN 50173 / CAT 5
许用的电缆直径	6 ... 8 mm
端子截面	0.14 ... 0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	牙铸锌 镀镍
材料信息, 电气触片	黄铜 镀金