



插头

NECU-S-M8G4-C2

产品代号: 1068198

FESTO



技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-104
连接频率	100
电缆出口	直的
产品重量	9.1 g
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 接口技术	M8x1, A-编码, 符合EN 61076-2-104
电气接口 1, 针脚/线的数量	4
电气接口 1, 安装方式	A/F9采用螺纹锁
电气接口 2, 接口技术	螺丝端子
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
工作电压范围 AC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	4 A
电泳强度	0.8 kV
电缆直径	3.5 ... 5 mm
导体的额定截面	0.14 ... 0.5 mm ²
防护等级	IP67
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-25 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 螺旋式锁	镀镍黄铜
材料信息, 电气触片	黄铜, 镀金