



滚轮杠杆式阀

R/O-3-PK-3

产品代号: 10748

FESTO

带倒钩管接头,用于NW 3 气管,常开或常闭可通过接口方式选择.



技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常开/常闭, 单电控
驱动类型	机械的
标准额定流量	80 l/min
工作压力	0 ... 8 bar
设计结构	活塞座
额定尺寸	2.5 mm
先导类型	直接
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
常闭型的驱动力	10 N
常开型的驱动力	15 N
产品重量	18 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	PK-3
气动连接, 气口 2	PK-3
气动连接, 气口 3	PK-3
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	POM